



〒110-0005
 東京都台東区上野5-4-9
 TEL (03) 3834-4441 FAX (03) 3831-2413
 URL <http://www.kitamura-s.co.jp/>

醸造・食品機械薬品材料総合商社（創業大正四年）

醸造・食品用品、設備・機械、中古機械各種取り揃えております。
 掲載されていない商品でも早急にご案内できます。
 お気軽にお問い合わせ下さい。

取扱商品一覧

酵母	協会酵母、乾燥酵母、培養設備・機器等
醸造用種麹	各社醸造用種麹、乾燥麹、 α 化米等
酵素剤	清酒、焼酎、酢、味醂、液化、糖化酵素剤各種
添加物	乳酸、ビタミンC、コハク酸、クエン酸、核酸調味液各種
糖類	ぶどう糖、酵素デキストリン、粉飴、水飴、オリゴ糖各種
フレーバー	食品用フレーバー、エキス、着色料各種
活性炭	醸造用炭素、ウエット炭、MC炭、浄水用炭素各種
濾過助剤	ケイソウ土、セルロース助剤、二酸化ケイ素助剤、柿渋、濾過綿各種
殺菌剤・洗剤	洗瓶洗剤、次亜塩素酸、過酸化水素、安定化二酸化塩素、逆性石鹼各種
濾過筒	カートリッジフィルター、中空糸、活性炭入、セラミック、樹脂各種
濾紙・濾布	メンブレンフィルム、濾紙、濾布、搾り袋など各種
打栓機・充填機	充填、打栓、冠帽、ラベラー、印字、ライン一式。多品種小ロット対応
布	蒸し米、製麹布、こしき布、各種布類
杓	1升、5合、1合、8勺杓。オリジナル名入れ杓各種
酒樽・化粧菰	4斗、2斗、1斗。菰巻き樽、飾り樽。ミニ鏡開樽（1.8L、3.6L）各種
醸造タンク呑口	ワンタッチカプラー式呑口等、各社呑口取り揃えております
食品用ホース	環境ホルモン対策ホース、非塩ビホース、ホースジョイント各種
ビン・容器類	食料・調味料瓶、酒類用瓶、飲料瓶、PETボトル、キュービテナー各種
王冠	1.8L、PP王冠、単式王冠、マキシ王冠、など各種
包装用品	和紙袋、キャップシール、酒粕用袋、手提げ袋、包装用品各種
レットル・糊	レットル類、タックラベル、澱粉糊、合成糊各種
計器	醸造用T字計、温度計、酒精計、浮標類、密度比重計、圧力計各種
保冷剤・冷蔵庫	蓄冷材、卓上冷蔵庫、プレハブ冷蔵庫など各種
広告宣伝用品	名入れマッチ、のぼりなどオーダーメイドで作成
ボイラー類	ボイラー、重油バナー各種
ポンプ	瓶詰め用、醪移送用、水中ポンプ、モノフレックスポンプ各種
配管資材	サニタリー配管、カプラー、ホース口、流量計各種
塗料	サビ止め、抗菌、防カビ、床塗装、各種取り揃えあります
米処理	エアシューター、洗米機、放冷機、甑、精米機、浸漬タンク各種
タンク	開放、密閉、サーマル、ジャケットタンク各種
仕込	冷水機、クーリングロール、冷却機、製麹機各種
洗浄機	高圧洗浄機、布洗濯機、自動タンク洗浄機、洗瓶機、リンサー各種
濾過機・搾り機	醪搾り機、濾紙・濾布式濾過器、黒オリ搾り機各種
試薬	分析用試薬、分析機器、酵母培養機器一式、培地各種
安全器具	防塵マスク、メガネ、酸素濃度計、酸素マスク、安全蓋各種
蒸留装置	減圧蒸留、常圧蒸留、凍結濃縮機各種
熱殺菌装置	プレートヒーター、蛇管式熱殺菌機、瓶燻機各種

製品案内

国税庁がアルコール測定用として認可

清酒メーター DA-105

速い! 簡単! 正確!

測定はボタンを1回押すだけ。測定したい項目のボタンを押すだけで測定開始。

温度調整が不要。電源を入れれば、測定温度(15.0℃)に自動温調。

試料が少量。最小試料量は約8mL(内蔵ポンプで自動吸引)。

振動式密度計法で精度向上。±0.1Vol%(アルコール度)の高精度。読み取り誤差のないデジタル表示。



※アルコール度測定には前処理として蒸留が必要です。

	測定範囲	精度
アルコール度	0.0~100.00vol%	±0.1vol%
日本酒度	+30.0~-30.0	±0.3
重ボメ	3.0~20.0	±0.1
比重	0.7000~1.2500	±0.00001
寸法・重量	275(W)×350(D)×130(H):6kg	

ユアサホロスター中空糸カートリッジフィルター


優れた濾過特性、耐熱性、耐薬品性を持つ「ポリスルホン膜」を使用し0.04、0.1、0.2、0.45μmの高精密濾過を実現。

■特徴

空隙率が高いポリスルホン中空糸膜使用。
濾過水量が大きい。逆洗可能。



サイズ	10吋	20吋	30吋
面積	1.6m ²	3.7m ²	5.8m ²



酒税用検定付

流量計 ポンプ停止装置付


お手持ちのポンプの電源コードを制御ボックスに接続するだけ。

誰にでも簡単な操作で高精度な自動制御。小型軽量で高精度な流量センサー採用。

制御盤で設定した数量にてポンプの電源が切れ自動的に停止します。

- タンクの容量の検定に
- 仕込水の計算に
- 各種液体の混合・調合に
- タンクの移動計算に

電 源	単相100V
本体寸法	300(W)×300(D)×330(H)
重 量	約10kg




醗異物除去ストレナー

酒粕の異物を除去する装置です。

醗用ポンプと圧搾機間に接続し、2台のストレナーで異物を除去します。

メッシュは前段が5~4φで後段が4~3φ。

メッシュには特殊加工をしています。



大きさ:1300mm×500mm×700mm


- ・オールステンレス
- ・外面酸洗い
- ・内面バフ仕上げ
- ・サニタリーヘルール式

製品案内

半自動糊付ラベラー BGL-2000


簡単な操作で大小様々な瓶にラベルを貼り付ける事が出来ます。

ラベルを搭載してボトルを置き、押えローラーでボトルを押え、ラベルを1枚搬送してラベルの裏に糊を付けてボトルに巻き付けます。



機械仕様	能力	10~12本/分
重量 20kg	容器	直径50φ×120φ
寸法 横300×縦300×高20m	電源	単相100V

手動式ボトルラベラー はるぞうくん



簡単操作・低価格のボトルラベラーです。ボトルをセットしてハンドルを回すだけ。ラベルが簡単に貼付出来ます。日付印字機取り付け可能。

機械仕様	重量	3kg	容器	直径20φ~150φ
	寸法	横500×縦200×高300	能力	10~15本/分

醸造タンク用呑口カプラ

工具不用、ワンタッチで簡単・確実に着脱出来ます



オールチタン權棒

オールチタンで出来た權棒。チタンなので軽く、強く、耐熱・耐薬品に強い特性を持ちます。



チタン玉仕様

權玉:185φ

柄 :27φ



PP玉仕様

權玉:110×180

柄 :27φ



樽酒注出システム プッ酒くん

ひと味違う樽の酒、日本の伝統を注ぐ。窒素ミニカートリッジを使用して樽の液面を加圧し注出レバーを操作する事により、樽内のお酒を注出します。窒素ガスで樽を加圧してお酒を注出するのでお酒の酸化を防ぎ、長期間の鮮度保持が可能です。樽内面は特殊コーティングしているので鉄分の溶出はありません。

窒素ガスの替りに炭酸ガスを 사용하여発泡酒にすることも出来ます。



端桶防止(新鮮貯蔵)窒素パージシステム

タンクの空寸に窒素ガスを封入する事により、端桶を防止する事が出来ます。初期導入コストが安いポンベによる方式とランニングコストの安い窒素ガス発生機による方式がございます。

